

TECHSPEC® 40 mm Goniometer, metrisch, 106 mm Radius



TECHSPEC® Goniometers



Produkt #66-531 Lagernd

- 1 +

€566,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€566,00

Stk. 3+

€496,20

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Goniometer

Verstellung:
Lead Screw

Typ: Metric
Bühnengröße (mm): 40 x40
Verstellweg (°): ±7.5
Aufbau: Brass Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.5
Belastbarkeit (kg): 3
Gewinde: (1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4
Radius R (mm): 106
Auflösung (Bogenminuten): 10
Bühnengröße (Zoll): 1.57 x 1.57
Gewicht (kg): 0.3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform