

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #64-825

3-4 TAGE



1



€778,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€778,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):

0 to +35

Ausgangsleistung (mW):

40

Leistungsstabilität (%):

±5%

Größe (mm): 20 Dia. x 136 L
Wellenlänge (nm): 532.00
Gewicht (g): 87.00
IEC-Klasse: 3B
Gehäuselänge (mm): 136.00
Gehäusedurchmesser (mm): 20.00
Lagerungstemperatur (°C): -10 to +80
Konstante Ausfallrate MTTF @ 25° (Stunden): >10,000
Strahldurchmesser (mm): 5.00
Auskopplung: Free Space
Lasertyp: Diode
Strahldivergenz (mrad): <1
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Green
Stecker: 4 Pins, M12
Fokusbereich: 200mm to Collimation
Eingangsspannung (V): 5 - 30 DC

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen