

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #88-377 KONTAKT

- 1 + **€3.894,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.894,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.11 - 0.23

Bildfeld (mm):
0.55

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
0.16mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
0.22mm

Modellnummer:

MRF00400
Länge (mm): 59.60
Länge ohne Gewinde (mm): 59.60
Vergrößerung: 40X
Max. Durchmesser (mm): 34.5
Max. Sensorgröße: 2/3"
Numerische Apertur NA: 0.90
Gewinde: M25 x 0.75
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm): Focal Length: 200mm
Typ: Microscope Objective
Arbeitsabstand (mm): 0.3
Gewicht (g): 216
Art: Infinity Corrected
Hersteller: Nikon
Feldzahl: 22
Parfokallänge (mm): 59.9
Immersionsflüssigkeit: N/A

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen