

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #32-066-566 3-4 TAGE

1

€536,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€536,00

Stk. 10+

€456,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐
BOROFLOAT[®]

Toleranz Brennweite (%):
±1

Oberflächenqualität:
60-40

Oberflächengenauigkeit:

N/8
Durchmesser (Zoll): 4.25 +0.06/-0
Durchmesser (mm): 108.00 +1.5/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 25.5
Effektive Brennweite EFL (mm): 647.70
Krümmungsradius (mm): 1,295.40
Blende (f/#): f/6
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Art der Beschichtung: Metal
Rückseite: Ground
Freie Apertur CA (mm): 98
Randdicke ET (Inch): 0.75
Randdicke ET (mm): 19.10
Typ: Parabolic Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.7 - 10
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform