

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union ▼

SUBMIT



Produkt #50-051

KONTAKT

-

1

+

€567,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€567,00

Stk. 10+

€482,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Substrat:

BOROFLOAT[®]

Toleranz Brennweite (%):
±2

Oberflächenqualität:
60-40

Oberflächengenauigkeit: λ/8
Durchmesser (Zoll): 4.25
Durchmesser (mm): 107.95 +0.5/-0
Toleranz Durchmesser (Inch): +0.02/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 45.0
Effektive Brennweite EFL (mm): 1,143.00
Krümmungsradius (mm): 2,286.00
Blende (f/#): f/10.6
Beschichtung: Protected Aluminum (400-2000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @400 - 700nm R _{avg} >90% @400 - 2000nm
Art der Beschichtung: Metal
Rückseite: Ground
Randdicke ET (Inch): 0.75
Randdicke ET (mm): 19.05
Toleranz Randdicke (%): +0.0/-10
Typ: Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.3 J/cm ² @532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform