

4,25" Durchmesser, Optikfassung



Produkt #57-871 3-4 TAGE

- 1 +

€346,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€346,00

Stk. 10+
€306,30

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ: Fixed
Optiktyp: Circular
Größe der kompatiblen Optiken (mm): 108.0
Freie Apertur CA (Inch):

4.06
Freie Apertur CA (mm): 103.1
Max. Durchmesser (mm): 130.0
Dicke kompatible Optiken (mm): <22.4
Außendurchmesser (Zoll): 4.625 x20 TPI
Innendurchmesser (Inch): 4.37 x32 TPI
Aufbau: Black Anodized Aluminum
Max. Durchmesser (Inch): 5.12
Optikdurchmesser (inches): 4.25
Dicke kompatible Optiken (Zoll): <0.88
Passende kinematische Halterung: #57-872
Kompatible Stangen: 1/4-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen