

Gefasster holographischer Flat-Top-Diffusor, 45 x 35° Diffusionswinkel, 25 mm Durchmesser



Holographische Flat-Top-Diffusoren

Produkt #15-831 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€195,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€195,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Diffusionswinkel (°):
45 x 35 (FWHM)

Freie Apertur CA (mm):
21.6

Durchmesser (mm):
25.00 ±1

Betriebstemperatur (°C): -30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrat: ☐ Polycarbonate
Dicke (mm): 2.60
Transmission (%): >85
Typ: Flat Top Diffuser
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Aufbau: Mounted

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform