

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt #14-341 3-4TAGE

⊖

 1

⊕

€305,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€305,00

Stk. 6+

€268,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Auslöschungsverhältnis:
9000:1

Substrat: ☐
[XP42-200 on PMMA](#)

Länge (mm):
450.00

Betriebstemperatur (°C): -40 to +80
Größe (mm): 600.0 x 450.0 +0.0/-3.0
Dicke (mm): 2.22 ±0.25
Transmission (%): Single: 42 Parallel: 36 Crossed: <0.004
Typ: Linear Polarizer
Aufbau: Polarizing Film on PMMA
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Polarisationseffizienz (%): >99.98
Breite (mm): 600.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform