

TECHSPEC® Kaltlichtspiegel gefasst in C-Mount-Würfel, 45°



Produkt #62-642 [KONTAKT](#)

- 1 +

€280,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€280,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
80-50

Typ:
Cold Mirror

Tubuslänge (mm):
38.0

Toleranz Größe (mm):
0.5

Optiktyp:
45° Cold Mirror

Beschichtungsspezifikation:

T_{avg} ≥90% @ 800 - 1200nm
R_{avg} ≥95% @ 425 - 650nm

Gewindeart:

C-Mount (1" x 32 TPI)

Beschichtung:

Cold Mirror, 45°

Substrat: ☐

[BOROFLOAT®](#)

Verwendeter Filter:

[#64-449](#)

Konformität mit Standards

RoHS:

[Konform](#)

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)