

M12-Objektiv, 4,61 mm Brennweite, hohe Auflösung, f/1,6



Produkt #17-159 3-4 Tage

- 1 + **€68,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€68,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
29.70

Max. Durchmesser (mm):
19

Max. Bildkreis (mm):
8.00

Hinweis:
High Resolution

Typ:
M12 Imaging Lens

Brennweite BW (mm): 4.61
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 400 - ∞
Mount: M12 x0.5 (S-Mount)
Blende (f#): f/1.6
IR-Sperrfilter: No
Wellenlängenbereich: VS

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--