

Irisblende Nullapertur, brüniert



Nullapertur

Produkt #57-590 Lagernd

1 €110,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€110,00

Stk. 5+

€97,10

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Min. Apertur (mm):
0.00

Max. Apertur (mm):
30.0

Außendurchmesser (mm):
48.0

Aufbau: Anodized Aluminum Alloy, Burnished Leaves
Verstellwinkel Hebel (°): 100.00
Länge Verstellhebel (mm): 11.00
Stellung Verstellhebel (mm): 2.50
Größe Verstellhebel (mm): 6.00 x 1.00
Anzahl Lamellen: Two sets of 7
Betriebstemperatur (°C): <250
Pingewinde: N/A
Dicke (mm): 5.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform