

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der UCI-Serie, 4 mm, f/1,8



4mm UCI Series Fixed Focal Length Lens



Produkt #33-855 3-4TAGE

- 1 +

€235,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€235,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
48.30

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
23.0mm - 84.8°

Filtergewinde:

M62 x 0.75 with adapter #33-308
Max. Durchmesser (mm): 40
Außendurchmesser (mm): 40
Gewicht (g): 44
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 15.6mm - 65.4°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Max. Bildkreis (mm): 8.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0894
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 23.0mm - 84.8°
Anzahl Elemente (Gruppen): 8 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 20.0mm - 77.8°
Optimiert für Sensorgröße: 1/2.5"
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 4.00
Vergrößerung PMAG: 0.343
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 0 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mount)
Blende (f/#): f/1.8
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 12.69
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 11.2mm - 49.7°
Hauptebene Objektseite (mm): 16.04
Hauptebene Bildseite (mm): 5.84
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 22.8mm - 84.8° Vertical: 15.6mm - 65.4° Diagonal: 33.2mm - 101.7°
Maximale Verzeichnung (%): -20.44
Position Austrittspupille (mm): -12.68
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens with Compact Form Factor and Fixed Aperture
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen