

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #66-793 KONTAKT

-

1

+

€975,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€975,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
Red

Höhe (mm):
46.2

Innendurchmesser (mm):
55.0

Modellnummer:

RL3536B-660-IC
Mount: Standard and Barrel Mount
Betriebstemperatur (°C): 0 to +65
Außendurchmesser (mm): 127.0
Gewinde: M4 x4
Wellenlänge (nm): 625.00
Arbeitsabstand (mm): 75 - 100
Lebensdauer der LED (Stunden): 50,000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Anzahl LEDs: 36.00
Anzahl an Kanäle: 1.00
Beleuchtete Fläche (mm): 32 - 38
Maximum Trigger Frequency (Hz): 30.00
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Ring Light
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)