


Verzeichnungstestbild aus Glas, 50 x 50 mm, 1,0 mm Abstand



Produkt #62-211 3-4 TAGE

1 €662,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€662,00

Stk. 5+

€629,40

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Reflective First Surface Chromium
R_{abs} = 50% ±5% @ 550nm

Punktdurchmesser (mm):
0.250

Punktabstand (mm): 1.000
Substrat: Soda Lime Float Glass
Optische Dichte OD: >3.0
Gesamtgenauigkeit (mm): ±0.002
Mustergröße (mm): 50 x 50
Größe (Zoll): 3 x 3
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 1.50
Typ: Chrome on Glass
Toleranz Punktdurchmesser (mm): ± 0.002
Toleranz Punktabstand (mm): ± 0.002 Center to Center
NIST-Zertifikat: Serialized NIST Traceable Certificate Included
Flatness (inches): 0.001

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

