

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Blue AI EuroBrite Spot Light

Produkt #33-452

KONTAKT



1



€247,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€247,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
Blue

Lebensdauer (Stunden):
50,000

Eingangsspannung (V):
24V nominal (min. 22 / max 28)

Modellnummer: SL-S050075M470
Betriebstemperatur (°C): 0 - 60
Größe (mm): 75 x 89 x 30
Wellenlänge (nm): 470.00
Gewicht (g): 97.00
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Aktive Fläche (mm): 50 x 75
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: See Technical Information Tab for Typical Intensity
Gehäusegeometrie: Spot Light
Max. Eingangsstrom: 0.42 - 0.49A
Analoge Intensitätssteuerung: 10% @ 0.7V, 100% @ 10V
Trigger-Puls-Verzögerung: 10µm
Betriebsmodus: Strobed or Constant
Schutzart: IP67

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)