

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Kinematische Montagetache, 50/50,8 mm, ohne Durchbohrungen



#58-862: 50/50.8mm Blank Table: No Holes

Produkt #58-862 3-4 TAGE

- 1 + €88,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€88,00

Stk. 5+

€79,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt

Optiktyp:
Square or Rectangular

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
3.0 - 50.8

Anzahl an Verstellschrauben: 2
Abstand Vorderseite bis seitlicher Bohrung (mm): 38.5
Verstellweg (mm): No Z-Axis Translation
Aufbau: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Winkeltoleranz (°): 0.4 per 0.25mm turn
Feiner Neigewinkel (°): ±5
Feiner Kippwinkel (°): ±5
Empfindlichkeit basierend auf 1° Umdrehung (Bogensekunden): 4
Thermische Stabilität (µrad): <5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) : 0.25
Kompatible Stangen: M4 x0.7, 8-32
Thickness of Front Plate to Back Plate (mm): 23.0
Punktstabilität (µrad): 1.3
Plate Size (mm): 50.8 x 50.8
Plate Type: Solid Plate (No Hole)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen