

TECHSPEC®

λ /20-Oberflächenspiegel, 50 mm, Enhanced Aluminium



Produkt #34-366 [KONTAKT](#)

-

1

+

€239,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€239,00
Stk. 6+
€191,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.20

Oberflächenebenheit (P-V):
 λ /20 (flatness pre-coating)

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 20-10
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur (%): 90.00
Kanten: Ground, protective bevel as needed
Parallelität (Bogensekunden): 30.00
Dicke (mm): 5.00 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform