

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #69-671

AUSVERKAUF

3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€950,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€950,00

Stk. 6+

€760,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00 @ 10.6µm

Hintere Brennweite BFL (mm):

74.00
Beschichtung: BBAR (8000-12000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <3.0% @ 8 - 12µm
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Oberflächenqualität: 60-40
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 4.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.61
Radius R₁ (mm): 225.29
Freie Apertur CA (mm): 49
Blende: 1.5
Numerische Apertur NA: 0.33
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 8000 - 12000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform