

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #87-959 3-4 TAGE

-

1

+

€931,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€931,00

Stk. 6+

€744,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00

Substrat: ☐
Germanium (Ge)

Blende:

1.5
Numerische Apertur NA: 0.33
Beschichtung: Uncoated
Typ: Meniscus Lens
Wellenlängenbereich (nm): 2000 - 14000
Hintere Brennweite BFL (mm): 71.56
Mittendicke CT (mm): 5.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%) 90.00
Randdicke ET (mm): 3.5
Designwellenlänge Brennweite (µm): 10.6
Radius R₁ (mm): 81.89
Radius R₂ (mm): 122.77
Oberflächenqualität: 60-40
Wellenlängenbereich (µm): 2 - 14

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen