

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #67-386 Lagernd

- 1 +

€49,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€49,50

Stk. 11+

€39,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
5.00

Substrat: [Fused Silica](#) (Corning 7980)

Beschichtung:
Uncoated

Typ:
Ball Lens

Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200

Brechungsindex n_d :
1.458

Sphärizität (µm):
0.625

Toleranz Durchmesser (µm):
±2.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 240:
[Konform](#)

