

TECHSPEC® 90°-Spezialspiegel, 50 mm, Enhanced-Aluminium-Beschichtung, N-BK7



Produkt #47-006 3-4 TAGE

- 1 + **€360,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€360,00
Stk. 6+
€288,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
49.4

Beschichtung:
Enhanced Aluminum (450-650nm)

Substrat: ☐
N-BK7

Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Right Angle Mirror
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±2
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 90.00
Länge Hypotenuse (mm): 70.70
Länge Katheten (mm): 50.00
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Art der Beschichtung: Metal
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform