

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

Produkt #39-912

3-4 TAGE

⊖

1

⊕

€39,50

+ WARENKORB

Stk. 1-24

€39,50

Stk. 25+

€34,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):

50.0 x 50.0

Einfallswinkel (°):

0

Grenzwellenlänge (nm):

590.00

Substrat: 
Länge (mm): 50.00
Betriebstemperatur (°C): <100
Beschichtung: Subtractive Color
Farbe: Cyan
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 2.00 Nominal
Typ: Dichroic Filter
Breite (mm): 50.00
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Freie Apertur (%): ≥85
Beschichtungsspezifikation: T _{avg} >80% @ 400 - 550nm T _{avg} <1.0% @ 640 - 740nm
Toleranz Cut-Off-Wellenlänge (µm): 0.015

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform