

## 50µm Aperturdurchmesser, präzise Lochblende, gefasst



50µm Aperture Diameter, Mounted, Precision Pinhole, #56-282

Produkt #56-282 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕ **€75,00**

**+ WARENKORB**

Stk. 1-5

€75,00

Stk. 6+

€66,20

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Typ:**  
Mounted

**Außendurchmesser (mm):**  
25 +0.4/-0.000

**Aufbau:**  
Stainless Steel

Fester Aperturdurchmesser ( $\mu\text{m}$ ):  
50

Dicke (mm):  
0.03 Nominal

Aperture Tolerance ( $\mu\text{m}$ ):  
 $\pm 5$

Fassungsdicke (mm):  
 $1.25 \pm 0.05$

Aperture Centration ( $\mu\text{m}$ ):  
 $\pm 125$

## Konformität mit Standards

RoHS 2015:  
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:  
[Anzeigen](#)

Reach 235:  
[Konform](#)

---