

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Produkt #13-551

3-4 TAGE



1



€270,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€270,00

Stk. 6+

€198,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
4.51 @ 780nm

Numerische Apertur NA:
0.55

Substrat: D-ZLaF52LA
Beschichtung: BBAR (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 5.07
Blende: 0.91
Fase: Protective bevel as needed
Stecker: FC/APC
Aufbau: 304L Stainless Steel Housing
Gehäusedurchmesser (mm): 11.00
Gehäuselänge (mm): 9.6
Artikelnummer von LightPath: 355230
Mount: M11 x0.5
Typ: Fiber Collimator
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite
Linse inklusive: #87-153
Ausrichtungswellenlänge (nm): 543

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform