

LCD-Flachbild-Monitor mit 5,6" Diagonale



Produkt #55-786 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€149,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€149,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Monitor

Auflösung (Megapixel):
0.20

Pixel (h x v):
960 x 234

Stromversorgung:
100 - 240 VAC Included

Energieverbrauch (W):
<7

Größe (mm): 133 W x 160 H x 37 D
Punktabstand (mm): 0.119 x 0.357
Bildgröße, Diagonale (Inch): 5.6
Max. Bildwinkel (°): 45 Left/Right, 10 Up/Down
Gewicht (kg): 0.458
Eingänge/Ausgänge: Mni Phone Jack (RCA Adapter Included)/ No Output Terminals
Aktive Fläche (mm): 113.3 H x 84.7 W
Signal: NTSC/ PAL
Kontrast: 150:1
Helligkeit (cd/m²): 200
Reaktionszeit (ms): 35
Sicherheitsnormen: FCC

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen