

Irisblende, 42 mm maximale Apertur



Produkt #30-118 3-4 Tage

- 1 + **€93,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€93,00
Stk. 5+
€82,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Unmounted

Min. Apertur (mm):
2

Max. Apertur (mm):
42.0

Außendurchmesser (mm):

58.0
Aufbau: Brass Housing, Blue Tempered Steel Leaves
Durchmesser Verstellhebel (mm): 3.00
Länge Verstellhebel (mm): 12.70
Anzahl Lamellen: 18.00
Dicke (mm): 6.50

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Contains SVHC(s)