

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters

Produkt #48-570

3-4 TAGE



1



€233,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€233,00

Stk. 6+

€182,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Strahlabweichung (Bogenminute):
±3

Fase:
Protective bevel as needed

Freie Apertur (%):
90.00

Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm
Aufbau: Cube
Designwellenlänge DWL (nm): 532
Größe (mm): 5.0 x 5.0 x 5.0 ±0.1
Auslöschungsverhältnis: 1000:1
Transmission für p-polarisiertes Licht (%): >95
Reflexion für s-polarisiertes Licht (%): >99.5
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Linear Polarizer

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen