

5mW, 90° Gaußlinie, HE, grünes Laserdiodenmodul



Produkt #63-877 KONTAKT



1



€608,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€608,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
0 to +35

Ausgangsleistung (mW):
5

Leistungsstabilität (%):
±5%

Größe (mm): 20 Dia. x 136 L
Wellenlänge (nm): 532.00
Gewicht (g): 87.00
IEC-Klasse: 2M
Gehäuselänge (mm): 136.00
Gehäusedurchmesser (mm): 20.00
Lagerungstemperatur (°C): -10 to +80
Konstante Ausfallrate MTTF @ 25° (Stunden): >10,000
Strahldurchmesser (mm): 5.00
Auskopplung: Free Space
Lasertyp: Diode
Strahldivergenz (mrad): <1 without Line Optics
CDRH-Laserklasse: IIIa
Farbe: Green
Stecker: 4 Pins, M12
Auffächerungswinkel (°): 90.00
Fokusbereich: 200mm to Collimation
Eingangsspannung (V): 5 - 30 DC

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen