

5mW, lineare Polarisation, Lasos HeNe Laser



Produkt #35-210 Lagernd

1 €782,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€782,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Ausgangsleistung (mW): 5
Polarisation: ≥500:1
Wellenlänge (nm): 632.80
Gewicht (g): 650.00
IEC-Klasse: 3B

Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #35-219 Europe: #35-219 Japan: Not Available Korea: Not Available China: Not Available
Statische Ausrichtung: Centered to Outer Cylinder: ≤0.5mm Parallel to Outer Cylinder: ≤1.25
Pointing Stability (mrad/°C): ≤0.1
Rauschen RMS: 30Hz–10MHz ≤1%
Strahldurchmesser (mm): 0.8
Lasertyp: HeNe
Strahldivergenz (mrad): ≤1.1
CDRH-Laserklasse: IIIb
Länge (mm): 400.00
Longitudinaler Modenabstand, nominal (MHz): 438.00
Durchmesser Laserkopf (mm): 45
Länge Laserkopf (mm): 400

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen