

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#32-070-533** **KONTAKT**



1



€756,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€756,00

Stk. 5+

€643,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐
BOROFLOAT®

Toleranz Brennweite (%):
±1

Oberflächenqualität:
60-40

Oberflächengenauigkeit:

N/8
Durchmesser (Zoll): 6.0 +0.06/-0
Durchmesser (mm): 152.40 +1.5/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 30.0
Effektive Brennweite EFL (mm): 762.00
Krümmungsradius (mm): 1,524.00
Blende (f/#): f/5
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Art der Beschichtung: Metal
Rückseite: Ground
Freie Apertur CA (mm): 138
Randdicke ET (Inch): 1.00
Randdicke ET (mm): 25.40
Typ: Parabolic Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.45 - 0.65
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform