

600 Rillen, 50mm quadr., 1250nm gerilltes Beugungsgitter



Reflective Ruled Diffraction Gratings

Produkt #48-463 3-4 TAGE



1



€250,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€250,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
600

Blaze-Wellenlänge (nm):
1250

Blaze-Winkel (°):
22.02

Größe (mm):
50.0 x 50.0 ±0.5

Freie Apertur (%) : 90
Beschichtung : Bare Aluminum
Aufbau : Ruled Grating
Rillenausrichtung : Parallel to Short Dimension
Länge (mm) : 50.00
Substrat : ☐ Float Glass
Dicke (mm) : 9.50 ±0.5
Typ : Reflective Diffraction Grating
Breite (mm) : 50.00
Ausrichtung Rillen zum Rand (°) : ±0.5
Absolute Peak-Effizienz, typisch (%) : 88
Durchschnittliche Peak-Effizienz, typisch (%) : >83

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 219 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen