


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Retarder Film with protective film removed



Produkt **#14-360** 3-4 Tage

-

 1

+

€535,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€535,00

Stk. 11+

€479,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Designwellenlänge DWL (nm):
560

Substrat:

▼

[Polymer Film WP560](#)

Länge (mm): 600.00
Betriebstemperatur (°C): -40 to +80
Verzögerung: 1λ
Größe (mm): 600.0 x 500.0
Dicke (mm): 0.15 ±0.015
Transmission (%): >89
Typ: Retarder Film
Toleranz Größe (mm): +0.0/-2.0
Aufbau: Polarizing Film
Phasenverschiebung (°) : 360
Trübung (%): <1
Hinweis: Fast axis is indicated by a black stripe on the protective film. This film should be removed before use.
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Hitzeresistenz (°C x Stunden): 80 x 1000
Breite (mm): 500.00
Verzögerung (nm): 560 ±10

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform