

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt #14-341 3-4TAGE

-

1

+

€305,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€305,00

Stk. 6+
€268,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Auslöschungsverhältnis: 9000:1
Substrat: ☐ XP42-200 on PMMA
Länge (mm): 450.00

Betriebstemperatur (°C): -40 to +80
Größe (mm): 600.0 x 450.0 +0.0/-3.0
Dicke (mm): 2.22 ±0.25
Transmission (%): Single: 42 Parallel: 36 Crossed: <0.004
Typ: Linear Polarizer
Aufbau: Polarizing Film on PMMA
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Polarisationseffizienz (%): >99.98
Breite (mm): 600.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform