

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#88-644** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€39,50

+ WARENKORB	
Stk. 1-9	€39,50
Stk. 10+	€35,50
Mengenrabatte	
Angebotsanfrage	
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben	

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

24.00 @ 587.6nm
Hinterer Brennweite BFL (mm): 23.01
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 1.50 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.13
Radius R₁ (mm): 12.40
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Blende: 4
Numerische Apertur NA: 0.13
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform