

LCD-Flachbild-Monitor mit 7" Diagonale



Produkt #35-128 AUSVERKAUF KONTAKT

- 1 + **€169,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€169,95

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ: Monitor
Auflösung (Megapixel): 0.50
Stromversorgung: 100 - 240 VAC Included
Energieverbrauch (W): 7.5
Größe (mm): 179.6 x 120 x 23

Gewicht (g): 870
Punktabstand (mm): 0.135 x0.416
Bildgröße, Diagonale (Inch): 6.4
Auflösung: 1440 x234
Max. Bildwinkel (°): Left/Right/Down 70, Up 50
Eingänge/Ausgänge: Mini Phone Jack (RCA Adapter Included)
Aktive Fläche (mm): 154.08 x86.58
Signal: NTSC/ PAL
Kontrast: 400:1 (typical)
Helligkeit (cd/m²): 400
Reaktionszeit (ms): Tr: 12ms Tf: 18ms
Sicherheitsnormen: FCC Class B
Video Input: NTSC/PAL

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen