

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Produkt **#86-860**

3-4 TAGE



1



€680,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€680,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
-10 to +50

Ausgangsleistung (mW): 35
Mode: TEV ₀₀
Wellenlänge (nm): 640.00
Modenqualität M²: <1.5
Wellenlängentoleranz (nm): ±6
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #86-878 Europe: #86-878 Japan: #86-878 Korea: #86-878 China: #86-878
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60
Punktstabilität (μrad/°C): <10
Modulationsfrequenz (kHz): Max Analog: 500
Elektrische Kabel/Verbindung: Hirose HR-10P-12S
Hersteller: Coherent®
Auskopplung: Free Space
Lasertyp: Diode
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Red
Auffächerungswinkel (°): 30.00
Eingangsspannung (V): 5 - 24 DC
Modellnummer: 1231502
Länge (mm): 97.80

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen