

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included)



Produkt #35-074 3-4 Tage

- 1 +

€2.800,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€2.800,00

Stk. 10+

€2.520,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Ausgangsleistung (mW):  
50

Punktstabilität nach Aufwärmen (mrad°C):  
<0.05

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Polarisation:</b><br>>50:1                            |
| <b>Leistungsstabilität (%)</b> :<br><2% RMS over 4 hours |
| <b>Größe (mm)</b> :<br>143.5 x 73.0 x 46.2               |
| <b>Wellenlänge (nm)</b> :<br>640.00                      |
| <b>Modenqualität M²</b> :<br><1.5                        |
| <b>Wellenlängentoleranz (nm)</b> :<br>±5                 |
| <b>Stromversorgung</b> :<br>153.0 x 155.0 x 92.0         |
| <b>Aufwärmzeit (Minuten)</b> :<br><10                    |
| <b>Spannungsversorgung</b> :<br>85-264VAC                |
| <b>Modulationsfrequenz (kHz)</b> :<br>1-10               |
| <b>Strahldurchmesser (mm)</b> :<br>3.00                  |
| <b>Auskopplung</b> :<br>Free Space                       |
| <b>Lasertyp</b> :<br>Diode                               |
| <b>Strahldivergenz (mrad)</b> :<br><1.0                  |
| <b>CDRH-Laserklasse</b> :<br>IIIb                        |
| <b>Farbe</b> :<br>Red                                    |
| <b>Strahlhöhe von Grundplatte (mm)</b> :<br>24.8         |
| <b>Konstante Ausfallrate MTTF (Stunden)</b> :<br>>10,000 |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Konform</a>               |