

660 nm, 4“ LED-Ringlicht mit erweitertem Arbeitsabstand, mit Befestigungstubus

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt #66-785 3-4TAGE



1



€740,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€740,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
Red

Durchmesser (mm):
100.00

Innendurchmesser (mm):
55.5

Modellnummer:

RL4260B-660EDF-IC
Mount: 3 screw Barrel Mount
Betriebstemperatur (°C): 0 to 65
Außendurchmesser (mm): 100.00
Gewinde: M4 x4
Wellenlänge (nm): 660.00
Lebensdauer der LED (Stunden): 50,000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Anzahl LEDs: 60.00
Anzahl an Kanäle: 1.00
Beleuchtete Fläche (mm): 50.8 (2")
Strobe Duration (µs): 30 - 300
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Ring Light
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)