

M12-Objektiv, 6,96 mm Brennweite, hohe Auflösung, f/1,6



Produkt #17-160 KONTAKT

- 1 + **€74,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-49
€74,00
Stk. 50+
€57,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
29.60

Max. Durchmesser (mm):
19

Max. Bildkreis (mm):
8.00

Hinweis:

High Resolution
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 6.96
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 400 - ∞
Mount: M12 x0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/1.6
IR-Sperrfilter: No
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--