

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 6 mm



6mm Focal Length, #67-709



Produkt #67-709 Lagernd



1



€350,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€350,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
48.90

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
55.9°

Filtergewinde:

M43 x 0.75 with required adapter #85-308
Max. Durchmesser (mm): 36
Außendurchmesser (mm): 36.0
Gewicht (g): 102
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 42.7°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1.4
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0247
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 62.1°
Anzahl Elemente (Gruppen): 9 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 62.1°
Frontgewinde: M34 x0.5 (Female)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 50.2°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 6.00
Vergrößerung PMAG: 0.07
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 75 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.4 - f/16
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 16.00
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 32.4°
Hauptebene Objektseite (mm): 21.35
Hauptebene Bildseite (mm): 6.60
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 62.1° Vertical: 47.7° Diagonal: 75.0°
Maximale Verzeichnung (%): -6.8
Position Austrittspupille (mm): -28.78
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Compact Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

