

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



6mm UCi Series Fixed Focal Length Lens



Produkt **#33-865**

KONTAKT



1



€235,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€235,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
47.30

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
72.8mm - 60.0°

Filtergewinde:

M30.5 x 0.50 (Male)
Max. Durchmesser (mm): 30.5
Außendurchmesser (mm): 30.5
Gewicht (g): 52
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 52.7mm - 45.4°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Max. Bildkreis (mm): 8.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0084
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 72.8mm - 60.0°
Anzahl Elemente (Gruppen): 9 (8)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 65.0mm - 54.6°
Optimiert für Sensorgröße: 1/2.5"
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 6.00
Vergrößerung PMAG: 0.096
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 50 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mount)
Blende (f/#): f/5.6
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 12.61
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 38.7mm - 34.2°
Hauptebene Objektseite (mm): 17.55
Hauptebene Bildseite (mm): 4.85
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 72.8mm - 60° Vertical: 52.7mm - 45.4° Diagonal: 95.5mm - 73.8°
Maximale Verzeichnung (%): -11.2
Position Austrittspupille (mm): -23.26
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen