

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Rack & Pinion Track

Produkt #59-333 3-4 TAGE



1



€141,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€141,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Verstellung:
Rack and Pinion

Typ:
English

Verstellweg (Zoll):
6

Aufbau:

Black Anodized Aluminum
Skaleneinteilung (Zoll): 0.1
Belastbarkeit, normal (kg): 5
Belastbarkeit, vertikal (kg): 2
Gewinde: N/A
Hinweis: Track
Angesenkte Durchbohrungen für Inbusschrauben: (4) 0.27" Thru
Straight Line Accuracy (mm): 0.1 - 0.25
Travel Per Knob Rotation (inches): 0.71

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen