

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#32-084** AUSVERKAUF ☐ Lagernd

-

1

+

€515,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€515,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐
[BOROFLOAT®](#)

Toleranz Brennweite (%):
±1

Oberflächenqualität:
60-40

Oberflächengenauigkeit:
λ/8

Durchmesser (Zoll): 6.0
Durchmesser (mm): 152.40 +1.5/-0
Toleranz Durchmesser (Inch): +0.06/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 60.0
Effektive Brennweite EFL (mm): 1,524.00
Krümmungsradius (mm): 3,048.00
Blende (f/#): f/10
Beschichtung: Uncoated
Art der Beschichtung: Uncoated
Rückseite: Ground
Randdicke ET (Inch): 1.00
Randdicke ET (mm): 25.40
Toleranz Randdicke (%): +0.0/-10
Typ: Spherical Mirror

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen