

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors



Produkt #12-211 3-4 Tage

- 1 +

€285,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€285,00

Stk. 6+

€228,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogensekunde):
±10

Beschichtung:

MS 0° & Silver with protective overcoat
Toleranz Durchmesser (mm): +0.0/-0.1
Substrat: ☐ N-BK7
Innendurchmesser (mm): 7.20
Außendurchmesser (mm): 25.40
Oberflächenqualität: 60-40
Gewinde: (1) ¼-20, (1) #8
Typ: Retroreflector
Toleranz Gehäuse (mm): Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: Reflective Surfaces: R _{abs} > 97% FROM400 - 2500nm @ 0° AOI R _{avg} > 98% FROM400 - 2500nm @ 0° AOI Entrance: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Strahlablenkung (°): 180
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen