

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #15-178 AUSVERKAUF KONTAKT



1



€530,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€530,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Designwellenlänge DWL (nm):
1064

Brennweite BW (mm):
77.03

Max. Durchmesser (mm):
68

Scanwinkel (°):
±18.60

Scanfeld (mm):
35.4 x 35.4

Gewinde: M60 x 1.0
Telezentrie (°): <7
Transmission (%): ≥95
Typ: F-Theta Lens
Arbeitsabstand (mm): 72.1
Wellenlängenbereich (nm): 1064
Auflagemaß (mm): 104.9
Durchmesser Fokuspunkt, 1/e² (µm): 13
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm): 12
Maximale Länge (mm): 54.4

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen