

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



75mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, #63-249

Produkt #63-249 3-4 TAGE



1



€700,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€700,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
57.00

Filtergewinde:
M46 x0.75

Max. Durchmesser (mm):
48.0

Gewicht (g):

180
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 9.7°
Max. Bildkreis (mm): 16.00
TV Distortion (%) : <0.2
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 75.00
Max. Sensorgröße: 1"
Arbeitsabstand (mm): 1,000 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/16
Maximale Verzeichnung (%) : < -0.2%
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Contains SVHC(s)