

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors



Produkt **#49-081** 3-4 Tage



1



€745,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€745,00

Stk. 6+

€596,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogensekunde):
±3

Beschichtung:

Silver with protective overcoat
Toleranz Durchmesser (mm): +0.0/-0.1
Substrat: ☐ N-BK7
Innendurchmesser (mm): 76.20
Außendurchmesser (mm): 88.90
Oberflächenqualität: 60-40
Gewinde: (2) 1/4-20 Tapped Holes
Typ: Retroreflector
Toleranz Gehäuse (mm): Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: Reflective Surfaces: R _{abs} > 97% FROM400 - 2500nm @ 0° AOI R _{avg} > 98% FROM400 - 2500nm @ 0° AOI
Strahlablenkung (°): 180
Wellenlängenbereich (nm): 500 - 10000
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen