

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



N-BK7 Corner Cube Retroreflectors with Black Overpaint

Produkt #48-617 3-4 TAGE

1 €350,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€350,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogensekunde):

3

Beschichtung:

S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) &
S2 VIS 0°

Durchmesser (mm):

76.20 +0.0/-0.1

Substrat: ☐

[N-BK7](#)

Höhe (mm): 57.15
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Retroreflector
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 95
Toleranz Höhe (mm): ±0.25
Bildorientierung: Left-Handed
Hinweis: Black Overpaint is 30-60µm Thick
Beschichtungsspezifikation: Reflective Surfaces: $R_{abs} > 97\%$ FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI $R_{avg} > 98\%$ FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI Entrance: $R_{avg} \leq 0.4\%$ @ 425 - 675nm
Strahlablenkung (°): 180
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ Entrance: 0.5 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns Reflective Surfaces: 5 J/cm2 @532nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen