

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #49-222

3-4 TAGE

-

1

+

€665,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€665,00

Stk. 6+

€499,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
10.16

Designwellenlänge DWL (nm):
780

Durchmesser (mm):

25.40
Substrat: □ Polymer Film on N-BK7
Betriebstemperatur (°C): -20 to +50
Reflexion (%) : 0.5
Verzögerung: $\lambda/4$
Oberflächenqualität: 40-20
Toleranz Dicke (mm): ± 0.508
Typ: Polymer Waveplate
Toleranz Größe (mm): ± 0.127
Aufbau: Birefringent Polymer Stack
Transmittierte Wellenfront, RMS: $\leq \lambda/5$ @ 632.8nm
Verzögerungstoleranz: $\lambda/350$
Strahlabweichung (Bogenminute): 1.00
Fassungsdicke (mm): 6.35
Zerstörschwelle, laut Design: □ 500 W/cm²
Verzögerungsordnung: 0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen