


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

Produkt #13-054

3-4 TAGE



1



€334,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€334,00

Stk. 5+

€295,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
45 ±1

Beschichtung:
Thin Film Dielectric

Designwellenlänge DWL (nm):
800

Durchmesser (mm): 12.70 +0.00/-0.10
Auslöschungsverhältnis: 1000:1
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 3.00 ±0.10
Typ: Linear Polarizer
Parallelität (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%): 85
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10 @ 633nm
Beschichtungsspezifikation: S1: R _s >99.8% @ 800nm, T _p >98% @ 800nm S2: R _p <0.1% @ 800nm

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen